

Респиратор Лепесток-40 СБ кл

РЗН 2020/10030

класс защиты FFP2, с клапаном выдоха, лепесток, в упаковке 150 шт.

Кимрская фабрика им. Горького АО, Россия



Характеристики

Класс защиты	FFP2
Защита	от пыли / от тумана / от дыма
С клапаном выдоха	Да
Коэффициент проникновения менее	8 %
Конструкция	лепесток
Срок хранения	4 года
Количество в упаковке	150 шт.

Дополнительные характеристики

Многоразовый респираторы «Лепесток-40 СБ кл» (предназначены для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных аэрозолей (пыли, дыма, тумана).

Степень защиты от различных видов аэрозолей - до 50 ПДК (класс фильтрующей эффективности FFP3).
От газов не защищают.

Не рекомендуется использовать при низком содержании кислорода в воздухе (менее 17% объема), при подземных выработках в условиях повышенной пожароопасности и при температуре окружающей среды более 70°С.

Респираторы поставляются в индивидуальной герметичной упаковке с инструкцией по эксплуатации по 150 штук в упаковочной коробке или по 3 штуки в полиэтиленовом пакете с инструкцией по эксплуатации и поставляются в упаковочной коробке по 150 штук.