

Бактерицидный рециркулятор воздуха ЭМА РБ 2х15

ФСР 2008/02841

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 50 м³/ч, 2 лампы, 15 Вт, размеры
135×200×620 мм

Завод ЭМА г. Екатеринбург ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	50 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	135×200×620 мм

Описание

Бактерицидный рециркулятор воздуха РБ 2×15 крепится на стену или передвижную стойку с колесиками и применяется для обеззараживания воздуха помещений объемом до 50 м³. Устройство полностью безопасно для человека и может работать в его присутствии.

Производительность: 50 м³/ч
Лампы: 2×15 Вт (TUV 15WLL T8 G13 / HNS 15W G13 / ДБ 15)
Срок службы ламп: 9000 часов

Преимущества рециркулятора РБПЕ 6×15:

- ☐ Дезинфекция воздуха в присутствии людей и животных
- ☐ Визуальный контроль работы устройства
- ☐ Эффективность очистки от вредоносных бактерий микроорганизмов и вирусов – 99.9%
- ☐ Передвижное исполнение
- ☐ Уничтожение практически всех вирусов (гриппа, ОРВИ, в том числе) и микроорганизмов, включая грибы, споры, бактерии, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, пневмоний, туберкулёза
- ☐ Большой срок службы, бесшумная эксплуатация