

Рециркулятор бактерицидный РБУ 3/30-Утес

ФСР 2011/11985

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 120 м³/ч, 3 лампы, 30 Вт,
размеры 1400×350×145 мм

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения
АО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	120 м³/ч
Количество ламп	3 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	1400×350×145 мм

Описание

Рециркулятор РБУ 3/30-Утес – бактерицидный ультрафиолетовый облучатель закрытого типа. Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии (также и в отсутствии) людей в помещениях.

Производительность: 120 м³/ч (эффективность 99%)

Бактерицидные лампы: 3×30 Вт

Срок службы ламп: 9000 часов

Особенности Рециркулятор РБУ 3/30-Утес:

- ☐ Мощность, потребляемая от сети: не более 150 ВА
- ☐ Счетчик наработки часов
- ☐ Исполнение: стационарный и передвижной варианты
- ☐ Размер: стационарного варианта – 1400×350×145 мм
- ☐ Размеры передвижного варианта – 1670×500×600 мм
- ☐ В передвижном варианте рециркуляторы дополнительно комплектуются тележкой на колесных опорах.