

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-СП

ФСР 2008/02501

рециркулятор, настенный, производительность 20 м³/ч, 1 лампа, 16 Вт, размеры 420×155×95 мм

КРОНТ-М АО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	20 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	16 Вт
Размер	420×155×95 мм

Описание

ДЕЗАР-СП – облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактрицидный. Предназначен для оснащения автомобилей скорой помощи.

Производительность: 20 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 1×16 Вт

Модификации:

- Дезар-СП-12 – питание 12 В
- Дезар-СП-220 – питание 220 В

Размеры: 420×155×95 мм

Масса: 3 кг