

Облучатель-рециркулятор Кристалл ОДВ-РБ 100

ФСР 2010/06909

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 100 м³/ч, размеры 160×130×680
мм

НПО Кристалл ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	100 м³/ч
Размер	160×130×680 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор Кристалл ОДВ-РБ 100 предназначен для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением и предотвращения распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Принцип действия рециркуляторов основан на УФ обеззараживании воздуха бактерицидным излучением при его прохождении с помощью вентиляторов через корпус, изготовленный из нержавеющей стали, с бактерицидными безозоновыми УФ лампами.

Производительность: 100 м³/ч

Общая мощность: 90 Вт

Площадь помещения: 30 м²

Размеры: 160×130×680 мм

Варианты исполнения:

- Настенный
- Передвижной

Преимущества:

- Долговечный корпус, изготовленный из нержавеющей стали марки AISI 304, устойчивый к воздействию дезинфектантов
- Безопасная для использования в присутствии людей конструкция исключает выход УФ излучения за пределы корпуса
- Высокоэффективные безозоновые УФ лампы
- Рециркуляторы комплектуются специальными бесшумными вентиляторами
- Блок питания оснащен системой индикации работы УФ лампы

- Доступна модификация корпуса с перфорацией