

Рециркулятор УФ-бактерицидный СПДС-110 Р

ФСР 2010/09816

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 110 м³/ч, 5 ламп, 15 Вт, размеры
370×490×1210 мм

СПДС ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	110 м³/ч
Количество ламп	5 ламп
Мощность ламп	15 Вт
Размер	370×490×1210 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор СПДС-110 Р предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного облучения. Рециркулятор обеспечивает ежедневную непрерывную работу в течение не менее 8 часов.

Производительность: 110 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 5×15 Вт

Категории помещений: I, II, III, IV и V

Модификации:

- Рециркулятор СПДС-110 Р настенный
- Рециркулятор СПДС-110 Р передвижной

Может быть изготовлен любого цвета из палитры RAL

