

Рециркулятор УФ-бактерицидный СПДС-50 Р

ФСР 2010/09816

рециркулятор, настенный, производительность 50 м³/ч, 1 лампа, 15 Вт, размеры 190×110×660 мм

СПДС ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	50 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	15 Вт
Размер	190×110×660 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор СПДС-50 Р предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного облучения. Рециркулятор обеспечивает ежедневную непрерывную работу в течение не менее 8 часов.

Производительность: 60 м³/ч (эффективность 95%)

Бактерицидные лампы: 1×15 Вт

Категории помещений: I, II, III, IV и V

Может быть изготовлен любого цвета из палитры RAL

