

Рециркулятор УФ-бактерицидный СПДС-90 Р

ФСР 2010/09816

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 90 м³/ч, 2 лампы, 30 Вт, размеры
225×130×1140 мм

СПДС ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	90 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	225×130×1140 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор СПДС-90 Р предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного облучения. Рециркулятор обеспечивает ежедневную непрерывную работу в течение не менее 8 часов.

Производительность: 90 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 2×30 Вт

Категории помещений: I, II, III, IV и V

Модификации:

- Рециркулятор СПДС-90 Р настенный
- Рециркулятор СПДС-90 Р передвижной

Может быть изготовлен любого цвета из палитры RAL

