

Рециркулятор УФ-бактерицидный СПДС-100 Р

ФСР 2010/09816

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 100 м³/ч, 3 лампы, 15 Вт,
размеры 265×130×880 мм

СПДС ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	100 м³/ч
Количество ламп	3 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	265×130×880 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор СПДС-100 Р предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного облучения. Рециркулятор обеспечивает ежедневную непрерывную работу в течение не менее 8 часов.

Производительность: 100 м³/ч (эффективность 99.9%)
Бактерицидные лампы: 3×15 Вт
Категории помещений: I, II, III, IV и V

- Модификации:**
- Рециркулятор СПДС-100 Р настенный
 - Рециркулятор СПДС-100 Р передвижной

Может быть изготовлен любого цвета из палитры RAL

