

Рециркулятор УФ-бактерицидный СПДС-120 Р

ФСР 2010/09816

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 120 м³/ч, 3 лампы, 30 Вт,
размеры 265×130×1140 мм

СПДС ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	120 м³/ч
Количество ламп	3 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	265×130×1140 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор СПДС-120 Р Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного облучения. Рециркулятор обеспечивает ежедневную непрерывную работу в течение не менее 8 часов.

Производительность: 120 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 3×30 Вт

Категории помещений: I, II, III, IV и V

Модификации:

- Рециркулятор СПДС-120 Р настенный
- Рециркулятор СПДС-120 Р передвижной

Может быть изготовлен любого цвета из палитры RAL

