

Датчик УЗИ секторный фазированный GE 6S-D

РЗН 2016/3657

секторный фазированный, области применения
абдоминальные исследования / кардиология /
педиатрия / сосуды, рабочая частота 2.7-8 МГц, угол
сканирования 115°, глубина сканирования 160 мм

GE Healthcare, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ E9 / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VENUE 50 / GE - VIVID E80 / GE - VIVID E90 / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	секторный фазированный
Сканирование	секторное
Области применения	абдоминальные исследования / кардиология / педиатрия / сосуды
Рабочая частота	2.7-8 МГц
Угол сканирования	115°
Глубина сканирования	160 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 17×23 мм.
Диапазон частот: 2.7 - 8.0 MHz, 2 - 8 Мгц.
Угол сканирования: 115°, 90° (logiqe9, s8).