

Шкаф сухожаровой BMT Ecocell EC 707 ECO

ФСЗ 2009/05061

воздушный, объем камеры 707 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 9 шт., сушка, принтер, полок 2 шт., 116×79×191 см, мощность 5.4 кВт, вес 215 кг



BMT Medical Technology s.r.o., Чехия

Характеристики

Тип	воздушный
Объем камеры	707 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	9
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	2
Размеры	116×79×191 см
Мощность	5.4 кВт
Вес	215 кг

Описание

Сушилка BMT Ecocell EC 707 ECO – это серия экономичных сушилок с широким диапазоном температур, точным и надёжным прохождением простых процессов сушки и нагревания материалов. Отличается бесшумной работой и плавным движением воздуха в рабочем пространстве. Аппараты отличаются экономичностью эксплуатации. Обеспечивает высокий комфорт обслуживания, точное регулирование и короткое время выравнивания температуры в камере после открытия двери.

Модели	Объем камеры	Размеры камеры	Наружные размеры	Вес	Полки (максимум)	Максимальная нагрузка
Ecocell 55	55 л	40×37×35 см	40×37×35 см	55 кг	4	50 кг
Ecocell 111	111 л	54×37×53 см	54×37×53 см	75 кг	7	50 кг
Ecocell 222	222 л	54×52×76 см	54×52×76 см	100 кг	10	70 кг
Ecocell 404	404 л	54×52×141.5 см	54×52×141.5 см	150 кг	19	100 кг
Ecocell 707	707 л	94×52×141.5 см	94×52×141.5 см	215 кг	19	130 кг

Характеристики:

- диапазон температуры от 5°С выше температуры окружающей среды до 250/300°С;
- ЖК-дисплей с диагональю 3 дюйма (7,6 см);
- крупные, видимые с большого расстояния знаки на дисплее ;
- устойчивая плёночная клавиатура с приятной на ощупь поверхностью SoftTouch;
- символы с подсветкой, объединённые в схему плёночной клавиатуры;
- регулировка контрастности изображения на дисплее в зависимости от расположения аппарата;
- замок клавиатуры для охраны перед случайным и нежелательным нажатием клавиш;
- 9 программ, 2 сегмента в каждой программе, до 99 циклов;
- возможность установления бесконечно бегущей программы;
- разъем USB Host для присоединения флеш-накопителя и облегчения экспорта данных (опция);
- вывод для присоединения принтера или ПК;
- возможность валидации (IQ, OQ);
- внутренняя камера: нержавеющая сталь;
- исполнение для чистых зон – по запросу.