

Шкаф сухожаровой BMT Venticell VC 707 ECO

ФСЗ 2009/05061

воздушный, объем камеры 707 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 9 шт., сушка, принтер, полок 2 шт., 116×79(80.6)×191 см, мощность 4.9 (7.3) кВт, вес 215 (230) кг

BMT Medical Technology s.r.o., Чехия



Характеристики

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Тип                 | воздушный           |
| Объем камеры        | 707 л               |
| Размещение          | напольный           |
| Тип загрузки        | горизонтальная      |
| Количество программ | 9                   |
| Сушка               | Да                  |
| Принтер             | Да                  |
| Количество полок    | 2                   |
| Размеры             | 116×79(80.6)×191 см |
| Мощность            | 4.9 (7.3) кВт       |
| Вес                 | 215 (230) кг        |

Описание

**Сушилка BMT Venticell VC 707 ECO** - это стерилизатор воздушный серии VENTICELL, благодаря запатентованной системе принудительной циркуляции воздуха, обеспечивающий однородное распределение температуры во всех процессах сушки и подогрева. За счёт повышения скорости и точности всех процессов установки и поддержания температуры обеспечивается экономичность эксплуатации. Особенно эффективны при обработке материалов с высокой влажностью.

Серия VENTICELL отличается бесшумной работой, спокойным принудительным движением воздуха в камере и пригодна для качественных и безопасных процессов сушки, нагревания и стерилизации материалов в лабораториях. Благодаря запатентованной системе циркуляции воздуха в камере обеспечивается быстрое и точное распределение заданной температуры в камере и, следовательно, идеальный процесс нагревания образцов. Серия VENTICELL обеспечивает высокий комфорт обслуживания, точное регулирование и короткое время выравнивания температуры в камере после открытия двери, и поэтому может быть использована для выполнения сложных и точных

тестов и процессов.

#### Модификации:

- Venticell VC 707-1 ECO - однодверная модель (размеры 116×79×191 см, вес 215 кг);
- Venticell VC 707-2 ECO - двухдверная модель (размеры 116×80.6×191 см, вес 230 кг).

#### Характеристика:

- внутренний объём: 707 литров (проходное исполнение);
- диапазон температур: от 10 °С выше температуры окружающей среды до 250/300 °С;
- внутренняя камера: нержавеющая сталь;
- ЖК-дисплей с диагональю 3 дюйма (7,6 см);
- регулировка контрастности изображения на дисплее в зависимости от расположения аппарата;
- микропроцессорное управление процессом Fuzzy logic;
- крупные, видимые с большого расстояния знаки на дисплее;
- прочная плёночная клавиатура SoftTouch с приятной на ощупь поверхностью;
- механическая реакция кнопок;
- управление доступа к функциям аппарата при помощи подключения пользователей;
- многоуровневое администрирование пользователей;
- до 100 программ, до 100 сегментов в каждой программе;
- экспорт данных в режимах онлайн и оффлайн;
- разъем USB Host для присоединения флеш-накопителя и облегчения экспорта данных (опция);
- сервисная диагностика посредством удалённого доступа;
- исполнение для чистых зон – по запросу.

#### Сравнение стерилизаторов серии Venticell VC

| Модели                   | Venticell VC 55<br>ECO | Venticell VC 111<br>ECO | Venticell VC 222<br>ECO | Venticell VC 404<br>ECO | <b>Venticell VC 707<br/>ECO</b> |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Объем камеры             | 55 л                   | 111 л                   | 222 л                   | 404 л                   | 707 л                           |
| Размер камеры            | 40×37×35 см            | 54×37×53 см             | 54×52×76 см             | 54×52×141 см            | 94×52×141 см                    |
| Полки<br>(максимум)      | 4 шт.                  | 7 шт.                   | 10 шт.                  | 19 шт.                  | 19 шт.                          |
| Максимальная<br>нагрузка | 50 кг                  | 50 кг                   | 70 кг                   | 100 кг                  | 130 кг                          |