

УЗИ аппарат Siemens Acuson P500

РЗН 2019/8263

портативный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 1 шт., монитор 15.4", частота 2-13 МГц, жесткий диск 180 Гб

Siemens Medical Solutions, США



Характеристики

Тип	портативный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	1 шт.
Монитор	15.4"
Частота	2-13 МГц
Сканирование	линейное / конвексное / панорамное
Жесткий диск	180 Гб

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- В, М;
- технология ультразвукового компаундинга Advanced Sieclear;
- технология Auto Flash Artifact Suppression для подавления шумов и артефактов;
- технология Dynamic Persistence;
- цветное доплеровское картирование с высоким контрастом Dynamic TCE;
- технология улучшенного качества визуализации сосудов;
- тканевый доплер;
- тканевая гармоника;
- автоматическая оптимизация серой шкалы;
- пакеты измерений и отчетов;
- цветной, энергетический, импульсно-волновой, постоянно-волновой доплеры;
- технология Auto Flash Artifact Suppression;
- функция автоматического измерения возраста сосудов;
- панорамное сканирование;
- функция улучшенной визуализации иглы при пункции/биопсии;
- автоматическое протоколирование исследований;
- автоматические измерения в В-, М- и доплеровских режимах;
- режим Стресс-эхо;
- внутрисердечная эхокардиография.

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

- СН5-2 - конвексный датчик.
- Р4-2 - фазированный датчик.
- VF13-5 - линейный датчик.
- VF10-5 - линейный датчик.
- VF16-5 - линейный датчик.
- L10-5v - линейный датчик.
- ЕС9-4 - ректо-вагинальный датчик.
- Р8-4 - фазированный детский датчик.
- CW2/CW5 - «Слепые» постоянно-волновые датчики.
- 8F / 10F - внутрисердечные катетеры AcuNav™.
- 8F / 10F - внутрисердечные катетеры SoundStar®.

Описание

ACUSON P500 универсальный, компактный УЗИ аппарат который может служить как диагностический отделений, так и на выездных консультациях.

Характеристики:

- быстрая загрузка системы (менее 30 секунд);
- настройки для работы со «сложными» пациентами;

- съемная батарея;
- работа в автономном режиме: 1 час;
- время 100% перезарядки батареи: 3 часа;
- два варианта ввода информации: стандартная панель управления или сенсорный экран;
- современный порт HDMI дает изображение высочайшего качества на внешнем мониторе.