

УЗИ аппарат Siemens Acuson X600

РЗН 2017/5317

стационарный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 3 шт., монитор 20", частота 1.8-12 МГц

Siemens Medical Solutions, США



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	20"
Частота	1.8-12 МГц
Сканирование	линейное / конвексное / внутриполостное / панорамное
Размеры	1380×520×880 мм
Вес	100 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- B, M, PWD, CWD, CFM, PD, DirPD, - 3D/4D; - AMM (анатомический M-режим); - THI (тканевая гармоника).
---------------------	--

УЗИ-датчики

датчик Siemens CH5-2 - конвексный ультразвуковой датчик. Диапазон частот: 2-5 МГц;
датчик Siemens C6-2 - конвексный ультразвуковой датчик. Диапазон частот: 1.8-6 МГц;
датчик Siemens C6F2 - конвексный ультразвуковой датчик. Диапазон частот: 1.5-5.5 МГц;
датчик Siemens C8F3 - конвексный ультразвуковой датчик. Диапазон частот: 2-7 МГц;
датчик Siemens VF10-5 - мультимастотный линейный датчик. Диапазон частот: 5-10 МГц;
датчик Siemens VF12-4 - мультимастотный линейный датчик. Диапазон частот: 4-12 МГц;
датчик Siemens EV9F3 - мультимастотный микроконвексный внутримолостной ультразвуковой датчик. Диапазон частот: 3-9 МГц;
датчик Siemens EC9-4w - мультимастотный микроконвексный внутримолостной ультразвуковой датчик. Диапазон частот: 4-9 МГц;
датчик Siemens CW5 - неолотбражающий карандашный доплеровский ультразвуковой датчик. Частота: 5 МГц;
датчик Siemens CW2 - неолотбражающий карандашный доплеровский ультразвуковой датчик. Частота: 2 МГц;
датчик Siemens 4V1C - секторный ультразвуковой датчик. Диапазон частот: 1-4 МГц.

Описание

Siemens Acuson X600 — универсальный УЗИ аппарат, предназначенный для общей визуализации, акушерства и гинекологии, а также проведения кардиологических исследований.