

УЗИ аппарат SonoScape S11

РЗН 2013/548

стационарный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 4 шт., монитор 15", частота 2-12 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 500 Гб

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	15"
Частота	2-12 МГц
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	500 Гб

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- В, М, В/М, В/В, 4В; - тканевая гармоника; - изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра; - цветной, энергетический, направленный энергетический, импульсно-волновой доплер; - постоянно-волновой, тканевой доплер; - дуплексный, триплексный режимы; - трапецеидальное сканирование на линейных датчиках; - FreeHand 3D – режим поверхностной трехмерной реконструкции; - режим СоноЭластографии; - технология подавления спекл-шума MicroScan.
---------------------	---

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

C354 - датчик конвексный низкочастотный
абдоминальный ультразвуковой, 2-6 МГц, R50 мм,
70D,
L741 - датчик линейный высокочастотный
ультразвуковой, 5-12 МГц, 46 мм;
6V1 - датчик микроконвексный ректовагинальный
ультразвуковой, 4-9 МГц, R10 мм, 135D,
C611 - датчик микроконвексный высокочастотный
ультразвуковой, 4-9 МГц, R11 мм, 135D,
C322 - датчик микроконвексный низкочастотный
ультразвуковой, 2-5 МГц, R20 мм, 70D,
10I2 - датчик линейный интраоперационный
ультразвуковой, 5-12 МГц, 25 мм.

Описание

SonoScape S2N ультра портативная цветная эксперт стартовая цифровая ультразвуковая диагностическая система.

Цифровая рабочая станция:

- расчеты для акушерства, гинекологии, ангиологии, урологии, ортопедии, возможность оценки кардио-сосудистой системы, головного мозга плода, вывода кривых роста плода
- составление и импорт отчетов с возможностью добавления изображений
- ведение БД пациентов, возможность сохранения и поиска изображений, клипов, 3D-образов по различным полям базы данных

Дополнительные принадлежности:

- адаптер пункционный для датчика C354, L741, 6V1, C611, C322;
- ножной переключатель режимов работы сканера;
- черно-белый термовидеопринтер;
- источник бесперебойного питания марки (700B).