

Лазерный аппарат DEKA Excilite μ для UVB фототерапии

РЗН 2015/3383

лазер, эксимерный, длина волны 308 нм,
длительность импульсов от 5 до 90 сек

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	эксимерный
Применение	лечение алопеции / лечение атопических дерматитов / лечение витилиго / лечение псориаза / лечение экземы
Длина волны	308 нм
Плотность энергии	0.25 - 4.5 Дж/см ²
Длительность импульсов	от 5 до 90 сек
Размеры пятен	50×60 мм
Размер	240×380×500 мм
Вес	18.5 кг

Описание

Система эксимерного света для использования в дерматологии - лазер Excilite-μ для UVB фототерапии.

Система Эксилайт Мю использует фототерапию монохроматическим эксимерным светом с длиной волны 308 нм. Данное направление лазеров в косметологии является революционным развитием методик UVB и UVA терапии. Лечение требует нескольких сеансов, и дает положительный клинический результат уже после первого сеанса.

Область применения:

- лечение псориаза;
- лечение атопических дерматитов;
- лечение алопеции;
- лечение витилиго;
- лечение экземы.