

Диодный лазер для эпиляции Lumenis LightSheer DESIRE

РЗН 2016/4801

лазер, диодный, длина волны 805 нм, частота 3 Гц,
длительность импульсов от 5 до 400 мс / от 30 до 400
мс

Lumenis Ltd, Израиль



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	эпиляция
Длина волны	805 нм
Частота	3 Гц
Пиковая мощность	2100 Вт
Плотность энергии	10 - 100 Дж/см ² / 10 - 40 Дж/см ² / 4.5-12 Дж/см ²
Длительность импульсов	от 5 до 400 мс / от 30 до 400 мс
Размеры пятен	9×9 мм / 22×35 мм / 12×12 мм
Вес	32 кг

Описание

LightSheer DESIRE – это диодный лазер для эпиляции 805 нм, созданный с использованием фирменных технологий Lumenis, которые обеспечивают максимальную эффективность, скорость и комфорт процедур. Особенности конструкции лазера (наличие трех рукояток – рабочее пятно разных диаметров) позволяют применять LightSheer DESIRE на абсолютно любом участке лица и тела.

Преимущества и особенности:

- технология HIT делает процедуру абсолютно безболезненной;
- длина волны: 805 нм «Золотой стандарт» диодных лазеров;
- скорость процедур: 10 минут обе ноги;
- нет ограничений по сезонности и фототипу кожи;
- отсутствие риска возникновения ожогов;
- портативность: вес аппарата всего 32 килограмма;
- технология Chill Tip, контактное охлаждение;
- нет необходимости в нанесении анестезии.