

Лазерный аппарат CYNOSURE VECTUS

ФСЗ 2012/13003

лазер, диодный, длина волны 810 / 810 нм, частота 0 - 3 Гц, длительность импульсов от 5 до 300 мс

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	эпиляция
Длина волны	810 / 810 нм
Частота	0 - 3 Гц
Длительность импульсов	от 5 до 300 мс

Описание

Vectus – профессиональная лазерная система для быстрой, эффективной и безопасной эпиляции, разработанная и произведённая компанией Cynosure (США).

Назначение

Лазерная эпиляция для всех зон лица и тела, включая чувствительные области. Подходит для всех фототипов кожи.

Ключевые преимущества

- **Эпиляция без геля**

Процедуры проводятся без использования геля – быстрее, комфортнее для пациента и без дополнительных расходных материалов.

- **Интеллектуальная система Skintel**

Встроенный сканер кожи измеряет уровень меланина и автоматически подбирает индивидуальные параметры лечения, повышая безопасность и точность, особенно для тёмных и чувствительных фототипов.

- **Две сменные оптики**

- Большая насадка – для быстрой обработки крупных зон (ноги, спина).
- Малая насадка – для точных и деликатных зон (лицо, подмышки, бикини).

Повышает универсальность и пропускную способность кабинета.

- **Высокая мощность (3000 Ватт)**

Дает гарантированный результат удаления волос всего за несколько процедур (4-6 процедур).

- **Высокая скорость обработки (17 см²/сек)**

Позволяет значительно повысить проходимость салона и загрузку аппарата.

- **Оптимальная длина волны (810 нм)**

Обеспечивает глубокое и эффективное воздействие на волосяной фолликул при минимальном воздействии на окружающие ткани.

- **Повышенный ресурс и низкие эксплуатационные затраты**

Отсутствие расходников и высокий ресурс лазерного модуля снижают стоимость владения и ускоряют окупаемость оборудования.

- **Контактное сапфировое охлаждение**

Обеспечивает комфорт пациента и снижает риск ожогов даже при работе на высоких параметрах.