

УЗИ аппарат Hitachi ProSound Alpha 6

ФСЗ 2010/06628

стационарный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 3 шт., монитор 17", частота 1.9-13 МГц, жесткий диск 40 Гб

Hitachi Ltd., Япония



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	17"
Частота	1.9-13 МГц
Сканирование	линейное / конвексное / фазированный секторный
Жесткий диск	40 Гб
Размеры	420×700×1550 мм
Вес	70 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- стандартные режимы: B, M, D, 2B, 4B, B+M, B+D, B+M+D; - с цветным доплером: 4B, M, B+B, B+M, B+D; - доплеровские режимы: PW, HPRF, CW (опция), цветной, энергетический, направленный энергетический, тканевой, цветной с высоким разрешением eFlow; - TDI –тканевой доплер; - режим панорамного сканирования и режим контрастной гармоники (опции); - режим 3D методом свободной руки и режим 4D (опции).
---------------------	---

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

- электронные конвексные и микроконвные;
- электронные линейные;
- электронные с фазированной решеткой;
- карандашные доплеровские CW;
- объемные конвексный и трансвагинальный;
- би-плановые трансректальные;
- трансэзофагеальный (ТЭЭ);
- интраоперационные, в том числе лапароскопический с дезинфекцией полным погружением;
- биопсийные;
- педиатрические и для неонатологии.

Описание

Аппарат высокого класса универсальный цветной ультразвуковой диагностический Алока Альфа 6 .

Основные технические параметры УЗИ аппарата:

- количество приемо-передающих каналов: 2000
- ЖК монитор: 17 дюймов
- динамический диапазон: 180 Дб
- максимальная частота кадров: 900 /сек
- кинопетля - 1000 сек
- предустановочные параметры: 38