

УЗИ аппарат Hitachi ProSound F75

ФСЗ 2011/10819

стационарный, класс экспертный, универсальный,
портов для датчиков 4 шт., монитор 19", жесткий диск
70 Гб

Hitachi Ltd., Япония



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	19"
Сканирование	линейное / конвексное / фазированный секторный
Жесткий диск	70 Гб
Вес	100 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- стандартные: В, М, D, 2В, 4В, В+М, В+D, В+М+D; - с цветным доплером: 4В, М, В+В, В+М, В+D; - доплеровские: PW (импульсно-волновой), HPRF (высокочастотный), CW (постоянно-волновой), цветной, энергетический, направленный энергетический, тканевой CW доплер на линейных датчиках; - триплексный (В+Color+D); - 3D/4D в реальном времени (опционально); - FreeHand 3D (опционально); - триггерный режим с контрастом (опционально); - эластография (опционально).
---------------------	--

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

- электронные конвексные и микроконвексные;
- электронные линейные;
- электронные с фазированной решёткой;
- матричные;
- объёмные 3D/4D;
- карандашные CW.

Описание

ALOKA ProSound F75 современная цифровая система экспертного класса с широким спектром возможностей и функций.

Основные характеристики:

- ЖК монитор 19";
- сенсорный программируемый ЖК дисплей на панели управления 10.4";
- 4 активных коннектора для датчиков;
- 1 коннектор для карандашных датчиков CW (опционально);
- 8 портов USB, включая порт на передней панели;
- DVI выход для подключения внешнего дисплея для пациента;
- аналоговые выходы;
- ножная педаль дистанционного управления (опционально);
- инфракрасный пульт дистанционного управления (опционально);
- полная русификация (опционально);
- кинопамять для режимов B,M,D,Flow (все доплеровские режимы), 4D, ЭКГ;
- высокоскоростная передача кинопамяти на встроенный жёсткий диск;
- хранение данных в форматах JPEG, DICOM, AVI, TIFF, BMP;
- сеть 10 BASE/T и 100 BASE/TX для подключения внешней рабочей станции DICOM (опция);
- структурированный отчёт в формате SR DICOM (опция);
- хранение изображений на USB флэш картах;
- хранение изображений на CD-R/DVD-RAM (с помощью встроенного дисковод);
- печать как медицинских, так и на обычных компьютерных принтерах;
- быстрая запись на внешние носители нажатием одной кнопки;
- аналоговые видеовыходы для подключения внешней рабочей станции АРМ врача УЗИ (опция).