

УЗИ аппарат Samsung Medison UGEO H60

РЗН 2013/691

стационарный, класс экспертный, универсальный,
портов для датчиков 5 шт., монитор 21.5", частота 1-
13 МГц, ОС SonoView

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	5 шт.
Монитор	21.5"
Частота	1-13 МГц
Операционная система	SonoView

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- В-режим;
- М - режим;
- анатомический М-режим ;
- цветной М-режим;
- CD - цветное доплеровское картирование;
- PD - энергетический доплер;
- S-Flow - инновационная технология цветового картирования кровотока позволяет увидеть и детально оценить кровоток в мельчайших периферических сосудах, что гарантирует наиболее точную диагностику в самых сложных случаях;
- TDI - тканевый доплер;
- PW - импульсно-волновой доплер;
- Steering - изменение доплеровского угла в режимах CD и PD, изменение угла сканирования в В-режиме на линейных датчиках;
- HPRF - высокочастотный импульсно-волновой доплер;
- CW - постоянно-волновой доплер;
- 4D - трехмерное сканирование объемными датчиками в реальном масштабе времени;
- режимы одновременного отображения на экране 2-х, 4-х и более изображений, в т.ч. изображений в режимах В/С, В/PD в реальном масштабе времени;
- смешанные режимы: В/М, В/PWD, В/С, В/PD, В/PD/PWD, В/С/PWD);
- трапецевидный режим (для линейных датчиков);
- масштабирование.

УЗИ-датчики

Линейные датчики:

LF5-13 - Применение: поверхностные органы, сосуды, опорно- двигательный аппарат, молочные железы.

LA3-14AD - Применение: поверхностные органы, сосуды, опорно- двигательный аппарат, молочные железы

L5-13 - Применение: поверхностные органы, сосуды, опорно-двигательный аппарат, молочные железы.

Конвексные датчики:

CA1-7AD (S-Vue) - Применение: брюшная полость, акушерство, гинекология.

CA2-8AD - Применение: брюшная полость, акушерство, гинекология.

CS1-4 - Применение: брюшная полость, акушерство, гинекология.

CF4-9 - Применение: педиатрия, сосуды.

C2-8 - Применение: брюшная полость, акушерство, гинекология.

Объемные датчики:

CV1-8AD (S-Vue) - Применение: брюшная полость, акушерство, гинекология.

3D2-6 - Применение: брюшная полость, акушерство, гинекология.

VE4-8 - Применение: брюшна полость, акушерство, гинекология.

V5-9 - Применение: акушерство, гинекология, урология.

3D4-9 - Применение: акушерство, гинекология, урология.

Внутриполостные датчики:

VR5-9 - Применение: акушерство, гинекология, урология.

EVN4-9 - Применение: акушерство, гинекология, урология.

ER4-9 - Применение: акушерство, гинекология, урология.

Фазированные датчики:

PE2-4 - Применение: сердце, ТКДГ, брюшная полость.

SP3-8 - Применение: сердце, ТКДГ, брюшная полость, педиатрия.

Допплеровские датчики:

DP2B - Применение: доплерография у взрослых и детей.

CW4.0 - Применение: доплерография у взрослых и детей.

Описание

UGEO H60 — многофункциональный ультразвуковой сканер от компании **Samsung Medison** экспертного класса, обеспечивающий отличное качество ультразвуковых исследований: монитор выполненный по LED технологии с широким углом обзора, емкостная сенсорная панель управления, современные технологии

визуализации и обработки изображения.