

УЗИ аппарат Samsung Medison UGEO WS80A

РЗН 2015/3259

стационарный, класс экспертный, гинекологический,
портов для датчиков 4 шт., монитор 21.5", ОС
SonoView

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	гинекологический
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	21.5"
Операционная система	SonoView

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- В (2D) - двухмерное сканирование в оттенках серой шкалы, тканевая гармоника (в том числе пульс-инверсная);
- М - одномерный режим для исследования сердца;
- анатомический М-режим;
- CM - цветной М-режим;
- CD - цветное доплеровское картирование;
- PD - энергетический доплер;
- DPD - направленный энергетический доплер;
- 3D - трехмерное сканирование объемными датчиками в статическом режиме в серой шкале и восстановление объемной структуры сосудов в режиме цветного / энергетического доплера;
- 4D - трехмерное сканирование объемными датчиками в реальном масштабе времени ;
- режимы одновременного отображения на экране 2-х, 4-х и более изображений, в т.ч. изображений в режимах В/С, В/PD в реальном масштабе времени;
- трапецевидный режим (для линейных датчиков);
- масштабирование;
- совмещенные режимы: В+М, В+PW, В+С, В+PD, В+DPD, В+SFlow, В+SFlow+PW, В+PPI, В+С+PW, В+PD+PW, В+DPD+PW, В+PPI+PW, В+С+М, Dual В, Dual В+С, Dual В+PD, В+Е.

Описание

Samsung Medison WS80 - ультразвуковой диагностический сканер предназначенный для обследования женщин. Сканер использует технологию 5D. Samsung WS80A прошел сертификацию FDA 510(k). Система обладает высокой эргономичностью - возможность регулировки высоты и подогреватель геля делают исследование более комфортным для врача и пациента.

Основные характеристики:

- сенсорная панель управления (touch-screen);
- кинопамять - автоматическая видео-запись фрагмента исследования с возможностями "перемотки", редактирования, проведения расчетов и последующей записи видео в файл;
- разъемы для одновременного подключения до 4-х датчиков (3 + 1 CW);
- встроенный дисковод DVD-RW;
- USB-порты (для подключения периферических устройств и внешних дисковых накопителей);
- Система SonoView - система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений (база данных изображений), имеется возможность копирования изображений на DVD и USB флеш-накопители, проводить измерения в архиве;
- 4 порта для подключения датчиков;
- 6 держателей для датчиков;
- 10.1 дюймовый LED (светодиодный) сенсорный экран с возможностью программирования кнопок управления под пользователя и виртуальной клавиатурой
- интерактивная встроенная клавиатура с подсветкой;
- интерактивная подсветка панели;
- двухступенчатый держатель для геля с подогревом 30 или 39 градусов по Цельсия;
- LED (светодиодный) монитор 21.5 дюймов, с разрешением HD 1920×1080