

## Слуховой аппарат JUNA 7 / JUNA 9 BTE

РЗН 2017/5906

воздушной проводимости, BTE (заушный) / RIC (микрозаушный), цифровой, программируемый, бесканальный, тип батареи 312 / 13, шумоподавление, подавление обратной связи, регулятор громкости

Bernafon AG, Швейцария



### Характеристики

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Тип               | воздушной проводимости             |
| Вид               | BTE (заушный) / RIC (микрозаушный) |
| Обработка сигнала | цифровой                           |
| Способ настройки  | программируемый                    |
| Бесканальный      | Да                                 |
| Тип батареи       | 312 / 13                           |

### Функции

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Шумоподавление            | Да |
| Подавление обратной связи | Да |
| Регулятор громкости       | Да |
| FM-совместимость          | Да |

### Дополнительные характеристики

Слуховой аппарат **JUNA 7 / JUNA 9 BTE** - заушные бесканальные слуховые аппараты.

**Сравнение слуховых аппаратов JUNA 7 и JUNA 9.**

#### Комфорт:

- Адаптивная система подавления фидбека плюс.
- Адаптивная система подавления шума плюс.
- Система подавления внезапных шумов.
- Бинауральная координация.

#### Технические характеристики:

- Цифровой звуковой процессор до 10 кГц.

- Мульти-акустическая программа.
- Оптимизатор к звуковому окружению.
- Резистентная к воде изоляция.
- Защита от пыли и воды (IP57).

| Параметр/Модель         | JU 9 7 CPx                                      | JU 9 7 CP                                       | JU 9 7 N                                        | JU 9 7 NR                |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Звуковод, ресивер       | Earhook /<br>Spira Flex 1.3 /<br>Spira Flex 0.9 | Earhook /<br>Spira Flex 1.3 /<br>Spira Flex 0.9 | Earhook /<br>Spira Flex 1.3 /<br>Spira Flex 0.9 | P-Speaker /<br>M-Speaker |
| ВУЗД90, дБ              | 132 / 129 / 124                                 | 128 / 123 / 120                                 | 122 / 118 / 114                                 | 124 / 109                |
| Диапазон частот, Гц     | 100-5600 /<br>100-5200 /<br>100-5300            | 100-6000 /<br>100-5500 /<br>100-5800            | 100-7500 /<br>100-7300 /<br>100-7300            | 100-6900 /<br>100-6700   |
| Регулятор громкости     | +                                               | +                                               | *                                               | *                        |
| Телефонная катушка      | +                                               | +                                               | -                                               | +                        |
| Определение телефона    | +                                               | +                                               | -                                               | +                        |
| Размер батареи          | 13                                              | 13                                              | 312                                             | 312                      |
| Микрофон                | направленный                                    | направленный                                    | направленный                                    | направленный             |
| Защита от грязи и влаги | IP57                                            | IP57                                            | IP57                                            | IP57                     |

\* Кнопка переключения может быть запрограммирована как регулятор громкости.