

Кушетка смотровая Lojer 4040XL

РЗН 2019/9161

кушетка смотровая, материал металл, регулировка высоты гидропривод, двухсекционная, подъем секции электропривод, на колесах, нагрузка 300 кг, угол подъема +73°

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Вид	кушетка смотровая
Материал каркаса	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие / искусственная кожа
Регулировка высоты	гидропривод
Количество секций	двухсекционная
Механизм подъема секции	электропривод
Конструкция	сварная
На колесах	Да
Нагрузка на конструкцию	300 кг
Угол подъема секции	+73 °
Тренделенбург	макс. 20° °

Габариты

Длина	2000 мм
Ширина	900 мм, опционально: 800 / 1000 мм мм
Высота	420-970 мм
Вес	120 кг

Дополнительная информация

Смотровой стол Lojer 4040XL для тяжелых условий эксплуатации имеет новую функцию – столешница автоматически поднимается, если что-то зажато между механизмами. Очень высокая безопасная рабочая нагрузка (SWL) в 300 кг делает возможным лечение пациентов с ожирением во всех позициях и на любой

высоте.

Стол для осмотра 4040XL оснащен новым цифровым блоком управления, который уведомляет пользователя о необходимости технического обслуживания. Он также позволяет запереть стол ручным управлением. В стандартную комплектацию стола входят держатель рулона бумаги и резак, а также адаптер для установки подставки под капельницу (6 возможных рабочих положений). В качестве опции имеется двухкомпонентная планка регулировки высоты без помощи рук, позволяющая эргономично и гигиенично регулировать высоту стола и задней части с обеих сторон стола пешком. В качестве опции также доступны электрические лампы Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга.

Технические стандартные характеристики:

- ручное управление;
- толщина покрытия 75 мм (пенопласт 60 мм);
- держатель рулона бумаги и резак для бумаги длиной 80 см;
- адаптер для встраивания подставки (6 возможных рабочих положений);
- фиксируемые колесики Ø125 мм;
- доступно несколько цветов обивки и несколько высококачественных обивочных материалов;

Дополнительные опции, устанавливаемые в заводских условиях:

- двухсекционная планка для регулировки высоты и задней секции без помощи рук;
- электрический Тренделенбург и анти-Тренделенбург (батарея входит в комплект);
- аккумуляторное питание, только для экстренного использования;
- двойные колесики с центральным замком Ø125 мм / Ø150 мм;
- ширина рабочей поверхности 80 см или 100 см.

Другие аксессуары:

- боковые направляющие;
- ножной блок управления (FS32);
- аксессуарная рейка;
- освещение для осмотра;
- IV-стойка;
- подушка под голову;
- нажимные ручки;
- анестезиологическая рама;
- опора для рук;
- адаптер для аксессуаров;
- зажимы;
- все аксессуары, установленные на рейке аксессуаров.