

Стерилизатор плазменный Steris V-PRO maX

ФСЗ 2008/01491

плазменный, объем камеры 136 л, напольный,
загрузка горизонтальная, программы 3 шт., полок 2
шт., 190.8×83.8×91.4 см, вес 342 (392) кг

Steris Corporation, США



Характеристики

Тип	плазменный
Объем камеры	136 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	3
Количество полок	2
Размеры	190.8×83.8×91.4 см
Вес	342 (392) кг

Описание

V-PRO maX – низкотемпературный стерилизатор с использованием газообразной перекиси водорода. Стерилизатор способен инактивировать прионовые белки (ИГЭ) и снижать риск прионowego заражения поверхностей медицинских инструментов.

Проверка уровня влажности: при обнаружении повышенной влажности стерилизатор совершает до двух попыток удалить остатки влаги из загруженных инструментов и упаковки. Сухая обработка обеспечивает продление срока службы инструментов.

Характеристики:

- Большая камера: **136 л** полезного объема.
- Выдвижные полки: 2 шт.
- Возможность смешанной загрузки в одном цикле.
- Рабочая температура: 55°C.

Циклы стерилизации для различных инструментов:

1. Изделия без просветов – 28 минут.

- обработка **до 22.7 кг** инструментов;

- обработка металлических и неметаллических инструментов без просвета (поверхностная стерилизация);
- обработка гибких эндоскопов без просвета.

2. Гибкие изделия – 35 минут.

- обработка гибких хирургических эндоскопов или бронхоскопов с одиночным или двойным просветом;
- обработка двух гибких эндоскопов в одной загрузке или гибкого эндоскопа + партии без просвета (до 10.9 кг).

3. Изделия с просветом – 55 минут.

- обработка 1/2/3-канальных жестких эндоскопов из нержавеющей стали (до 20 каналов за 1 цикл).

Стерилизующее средство

Используется специальный **картридж – Vaprox HC**.

1 упаковка – 3 картриджа, 1 картридж на 4 или 15 циклов в зависимости от программы.

Картридж обтекаемой формы – можно вставить только в одном положении.

Пустой картридж можно безопасно утилизировать с обычными отходами.

Варианты исполнения (В×Ш×Г):

- Свободностоящий, однодверный (1908×838×971 мм)
- Встраиваемый, однодверный (1908×838×962 мм)
- Встраиваемый, проходной (1908×838×1010 мм)