

Светильник передвижной Эмалед 300П

ФСР 2009/05897

операционный, передвижной, светодиодный, куполов
1 шт., освещенность 120 кЛк, аварийное питание

Завод ЭМА г. Екатеринбург ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	120 кЛк
Регулировка освещенности	10-100 %
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Срок службы источника света	60000 ч

Функции

Аварийное питание	Да
Зарядка батареи	Да

Дополнительные характеристики

Светильник медицинский передвижной Эмалед 300П используется для освещения операционного поля при хирургических операциях и диагностических исследованиях.

Уровень освещенности: 120 кЛк.

Комплектации:

- 1. Эмалед 300П стандартный.
- 2. Эмалед 300П с аварийным питанием.

Встроенное аварийное питание обеспечивает:

- автоматическое переключение на встроенные резервные батареи;

- автоматическая зарядка батарей;
- время работы при отключении электроэнергии не менее 5 часов.

Светильник обеспечивает:

- Регулирование размера рабочего поля и освещенности при сохранении заданной цветовой температуры с помощью 5-кнопочной пленочной клавиатуры.
- Высокое качество света: (спектр, близкий к солнечному, хорошая цветопередача, не менее 90, отсутствие излучения в инфракрасной и ультрафиолетовой областях).
- Легкость перемещения блоков освещения, неограниченное вращение вокруг вертикальных осей, надежная фиксация в нужном положении.

Технические характеристики:

- Регулировка освещенности: 10-100%.
- Цветовая температура: 4500 ± 100 K.
- Индекс цветопередачи: не менее 95 Ra.
- Срок службы источника света: 60 000 ч.
- Перемещение блоков освещения по высоте: 1 200 мм

Масса:

- блока освещения – 4 кг.
- с подвесом – 29 кг.