

Светильник потолочный Эмалед 500/500

ФСР 2008/02877

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 2 шт., освещенность 160 кЛк, 4500К, режим «ЭНДО», аварийное питание, консоль для монитора, пульт

Завод ЭМА г. Екатеринбург ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Регулировка освещенности	10-100 %
Цветовая температура	4500К
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Срок службы источника света	60000 ч

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Аварийное питание	Да
Видеокамера	Да
Зарядка батареи	Да
Консоль для монитора	Да
Пульт	Да
Регулировка цветовой температуры	Да

Дополнительные характеристики

Светильник операционный потолочный ЭМАЛЕД 500/500 применяется для освещения операционного поля при хирургических операциях и диагностических исследованиях.

Уровень освещенности: 160 кЛк / 160 кЛк.

Дополнительная комплектация:

- Встроенное аварийное питание (автономная работа не менее 3 часов).
- Видеокамера.
- Консоль для монитора.

Светильник обеспечивает:

1. Регулирование размера рабочего поля и освещенности при сохранении заданной цветовой температуры.
2. Автоматическое переключение на встроенные резервные батареи.
3. Регулирование всех параметров с помощью встроенного и настенного пультов управления.
4. Автоматическое переключение на встроенные резервные батареи.
5. Автоматическая зарядка батарей.
6. Возможность использования «эндо» режима и режима увеличения глубины освещения.
7. Возможна поставка бюджетной модели – с 5-кнопочной пленочной клавиатурой на самом светильнике для регулировки уровня светового поля и размера светового пятна (режимы «эндо» и увеличение глубины освещения в этом исполнении не подключаются).

Светотехнические характеристики:

- регулировка освещенности: 10-100%;
- цветовая температура: 4500±100 K;
- индекс цветопередачи: не менее 95 Ra;
- срок службы источников света: 60.000 ч.