

Светильник хирургический Аксима-520

ФСР 2008/02886

операционный, потолочный, галогенный,
освещенность 80 кЛк

Аксима ООО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Уровень освещенности	80 кЛк
Регулировка освещенности	10-100 %
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	120-300 мм
Глубина освещения	700 мм

Функции

Видеокамера	Да
-------------	----

Дополнительные характеристики

Устанавливается в помещениях с высотой потолка до 3.2 м