

Светильник хирургический Аксима-520М

ФСР 2008/02886

операционный, передвижной, галогенный,
освещенность 80 кЛк

Аксима ООО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	галогенный
Уровень освещенности	80 кЛк
Регулировка освещенности	10-100 %
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	120-300 мм
Глубина освещения	1050 мм

Дополнительные характеристики

Особенности светильника Аксима-520М:

- высокий уровень освещенности;
- возможность регулирования направления света;
- все блоки светильника легко и быстро перемещаются в пространстве;
- возможность быстрой и точной фиксации светильника;
- исключение нагрева ламп;
- оптимальный индекс цветопередачи;
- максимальная приближенность к естественному спектру;
- наличие фильтров.