

Светильник хирургический Аксима-720/520

ФСР 2008/02886

операционный, потолочный, галогенный,
освещенность 140 / 160 кЛк, пульт

Аксима ООО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Уровень освещенности	140 / 160 кЛк
Регулировка освещенности	10-100 %
Диаметр светового поля	120-400 мм
Глубина освещения	700 мм

Функции

Видеокамера	Да
Пульт	Да

Дополнительные характеристики

Возможно применение в операционных блоках с низкими потолками, что гарантирует размещение светильника там, где другие модели по техническим причинам не смогут разместиться.