

Светильник хирургический Аксима-720М

ФСР 2008/02886

операционный, передвижной, галогенный,
освещенность 140 кЛк, пульт

Аксима ООО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	галогенный
Уровень освещенности	140 кЛк
Регулировка освещенности	10-100 %
Диаметр светового поля	120-300 мм
Глубина освещения	800 мм

Функции

Пульт	Да
-------	----

Дополнительные характеристики

Особенности светильника Аксима-720М:

- высокий уровень освещенности;
- возможность регулирования направления света;
- все блоки светильника легко и быстро перемещаются в пространстве;
- возможность быстрой и точной фиксации светильника;
- исключение нагрева ламп;
- оптимальный индекс цветопередачи;
- наличие фильтров;
- наличие пульта управления;
- наличие аварийной лампы.