

Светильник хирургический Аксима-СД-100

ФСР 2011/10177

операционный, потолочный, светодиодный,
освещенность 100 кЛк, режим «ЭНДО», пульт,
фокусировка

Аксима ООО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Уровень освещенности	100 кЛк
Регулировка освещенности	40-100 %
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	-300 мм
Глубина освещения	800 мм
Срок службы источника света	50000 ч

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Видеокамера	Да
Пульт	Да
Фокусировка	Да

Дополнительные характеристики

Светильник «Аксима-СД»:

- высокую центральную освещенность, которая достигается наличием современных светодиодных элементов;
- широкий диапазон регулировки светового пятна;
- кроме стандартного бестеневого освещения, в светильнике реализован «эндо» режим;
- бестеневой эффект для сохранения оптимальной освещенности рабочего поля даже при частичном затенении световых лучей бригадой хирургов;
- эффект «холодного» света, предотвращающий нагрев рабочей зоны и головы хирурга;

- легкое перемещение блоков освещения, надежная фиксация в нужном положении;
- высокие функциональные и эргономические показатели;
- четырехуровневая регулировка цветовой температуры в зависимости от типа операции: 3500, 4000, 4500 и 5000 К;
- синхронизация цветовой температуры на многокупольных светильниках.