

Светильник хирургический Аксима-СД-160/160

ФСР 2011/10177

операционный, потолочный, светодиодный,
освещенность 160 кЛк, режим «ЭНДО», пульт,
фокусировка

Аксима ООО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Уровень освещенности	160 кЛк
Регулировка освещенности	30-100 %
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Индекс цветопередачи (R9)	5000
Диаметр светового поля	-300 мм
Глубина освещения	1100 мм
Срок службы источника света	50000 ч

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Видеокамера	Да
Пульт	Да
Фокусировка	Да

Дополнительные характеристики

- Светильник «Аксима-СД»:**
- высокую центральную освещенность, которая достигается наличием современных светодиодных элементов;
 - широкий диапазон регулировки светового пятна;
 - кроме стандартного бестеневого освещения, в светильнике реализован «эндо» режим;
 - бестеневой эффект для сохранения оптимальной освещенности рабочего поля даже при частичном затенении световых лучей бригадой хирургов;

- эффект «холодного» света, предотвращающий нагрев рабочей зоны и головы хирурга;
- легкое перемещение блоков освещения, надежная фиксация в нужном положении;
- высокие функциональные и эргономические показатели;
- четырехуровневая регулировка цветовой температуры в зависимости от типа операции: 3500, 4000, 4500 и 5000 К;
- синхронизация цветовой температуры на многокупольных светильниках.