

Светильник операционный Mach LED 3SC

ФСЗ 2010/06141

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 1 шт., светодиодов 56 шт., освещенность 140 кЛк, 4500К, режим «ЭНДО»

Dr. Mach GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	56 шт.
Уровень освещенности	140 кЛк
Регулировка освещенности	5-100 %
Цветовая температура	4500К
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	170-280 мм
Рабочее расстояние	600-1500 мм
Срок службы источника света	40000 ч
Размер купола	570 мм

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Видеокамера	Да