

Светильник операционный Mach LED 5SC

ФСЗ 2010/06141

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 1 шт., светодиодов 40 шт., освещенность 160 кЛк, фокусируемое поле 200-320 мм, 4500K

Dr. Mach GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	40 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Регулировка освещенности	5-100 %
Фокусируемое поле	200-320 мм
Цветовая температура	4500K
Рабочее расстояние	600-1500 мм
Срок службы источника света	40000 ч