

Светильник передвижной Эмалед 602П

РЗН 2019/8329

операционный, передвижной, светодиодный, куполов
1 шт., освещенность 160 кЛк, 5000К, аварийное
питание, пульт

Завод ЭМА г. Екатеринбург ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Регулировка освещенности	10-100 %
Цветовая температура	5000К
Индекс цветопередачи (Ra)	97
Диаметр светового поля	180-350 мм
Срок службы источника света	60000 ч

Функции

Аварийное питание	Да
Видеокамера	Да
Зарядка батареи	Да
Пульт	Да
Регулировка цветовой температуры	Да

Дополнительные характеристики

Светильник медицинский передвижной Эмалед 602П

Уровень освещенности: 160 кЛк.

Дополнительные комплектации:

1. Встроенное аварийное питание (автономная работа не менее 3 часов).
2. Настенный пульт управления.
3. Видеокамера.

Светильник обеспечивает:

- регулирование размера рабочего поля и освещенности при сохранении заданной цветовой температуры;
- автоматическое переключение на встроенные резервные батареи;
- автоматическая зарядка батарей.

Светотехнические характеристики:

- регулировка освещенности: 10-100%;
- цветовая температура: 3500-5000 К;
- индекс цветопередачи: не менее 97;
- срок службы источников света: 60.000 ч.