

Светильник хирургический Паналед-120

РЗН 2016/4555

операционный, потолочный, светодиодный,  
освещенность 120 кЛк, фокусируемое поле -170 мм,  
режим «ЭНДО», пульт

Аксима ООО, Россия



Характеристики

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Тип                         | операционный |
| Способ крепления            | потолочный   |
| Источник света              | светодиодный |
| Уровень освещенности        | 120 кЛк      |
| Регулировка освещенности    | 30-100 %     |
| Фокусируемое поле           | -170 мм      |
| Глубина освещения           | 1250 мм      |
| Срок службы источника света | 50000 ч      |

Функции

|              |    |
|--------------|----|
| Режим «ЭНДО» | Да |
| Пульт        | Да |