

Светильник хирургический Паналед-160

РЗН 2016/4555

операционный, потолочный, светодиодный,
освещенность 160 кЛк, фокусируемое поле -300 мм,
режим «ЭНДО», аварийное питание



Аксима ООО, Россия

Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Уровень освещенности	160 кЛк
Регулировка освещенности	30-100 %
Фокусируемое поле	-300 мм
Глубина освещения	1000 мм
Срок службы источника света	50000 ч

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Аварийное питание	Да
Видеокамера	Да