

Светильник операционный marLED E9 / E15

ФСЗ 2012/13179

операционный, потолочный / передвижной /
настенный, светодиодный, куполов 2 шт.,
освещенность 120 / 160 кЛк, фокусируемое поле 170-
260 мм, 4600K, режим «ЭНДО», консоль для монитора

Gebruder Martin Gmbh & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный / передвижной / настенный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	120 / 160 кЛк
Регулировка освещенности	30-100 %
Фокусируемое поле	170-260 мм
Цветовая температура	4600K
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Срок службы источника света	40000 ч

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Видеокамера	Да
Консоль для монитора	Да
Регулировка цветовой температуры	Да