

Светильник операционный marLED V10

ФСЗ 2009/04873

операционный, потолочный / передвижной /
настенный, светодиодный, куполов 1 шт.,
освещенность 130 кЛк, фокусируемое поле 230-330
мм, 4800K, режим «ЭНДО», консоль для монитора

Gebruder Martin Gmbh & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный / передвижной / настенный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	130 кЛк
Регулировка освещенности	30-100 %
Фокусируемое поле	230-330 мм
Цветовая температура	4800K
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Срок службы источника света	40000 ч
Размер купола	640×460 мм

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Видеокамера	Да
Консоль для монитора	Да
Регулировка цветовой температуры	Да