

Светильник операционный marLED V16

ФСЗ 2009/04873

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 1 шт., освещенность 160 кЛк, фокусируемое поле 250-350 мм, 4800K, режим «ЭНДО», консоль для монитора

Gebruder Martin GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Регулировка освещенности	30-100 %
Фокусируемое поле	250-350 мм
Цветовая температура	4800K
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Срок службы источника света	40000 ч
Размер купола	870×640 мм

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Видеокамера	Да
Консоль для монитора	Да
Регулировка цветовой температуры	Да