

Светильник передвижной Эмалед 100-01 П

ФСР 2009/05897

смотровой, передвижной, светодиодный, куполов 1 шт., освещенность 30 кЛк, радиус действия 550 мм, аварийное питание

Завод ЭМА г. Екатеринбург ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	30 кЛк
Регулировка освещенности	20-100 %
Радиус действия	550 мм
Срок службы источника света	60000 ч

Функции

Аварийное питание	Да
Регулировка цветовой температуры	Да

Дополнительные характеристики

Светильник смотровой передвижной Эмалед 100-01 П без блока аварийного питания.

Уровень освещенности: 30 кЛк.

Применение: Освещение операционного поля при диагностических исследованиях и осмотрах в лечебных учреждениях.

Особенности:


- Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона, оптимально выбранное положение отлично фиксируется.
- Простота эксплуатации.
- Яркий и равномерный свет.

- Срок службы источника света не менее 60.000 часов.


Возможна поставка блока освещения:

а) с регулировкой цветовой температуры

б) без регулировки цветовой температуры (с цветовой температурой 4500 К)



а) с регулировкой цветовой температуры



б) без регулировки цветовой температуры

1 – Увеличение освещенности

2 – Уменьшение освещенности

3 – Кнопка вкл/выкл

4 – Уменьшение цветовой температуры

5 – Увеличение цветовой температуры

6 – Индикация освещенности

7 – Индикация вкл/выкл светильника

8 – Индикация цветовой температуры

Технические характеристики:

- Регулировка освещенности: 20-100%
- Цветовая температура: 3500-4500 К
- Радиус действия: не менее 550 мм
- Перемещение блоков освещения по высоте: не менее 550 мм

Масса: 15 кг (блок освещения – 0.2 кг)