

Светильник передвижной Эмалед 100П

ФСР 2009/05897

смотровой, передвижной, светодиодный, куполов 1 шт., освещенность 30 кЛк, радиус действия 550 мм

Завод ЭМА г. Екатеринбург ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	30 кЛк
Регулировка освещенности	20-100 %
Радиус действия	550 мм
Срок службы источника света	60000 ч

Функции

Регулировка цветовой температуры	Да
----------------------------------	----

Дополнительные характеристики

Светильник смотровой передвижной Эмалед 100П с блоком аварийного питания.

Уровень освещенности: 30 кЛк.

Применение: Освещение операционного поля при диагностических исследованиях и осмотрах в лечебных учреждениях.




Особенности:

- Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона, оптимально выбранное положение отлично фиксируется.
- Простота эксплуатации.
- Яркий и равномерный свет.
- Срок службы источника света не менее 60.000 часов.


Возможна поставка блока освещения:

а) с регулировкой цветовой температуры

б) без регулировки цветовой температуры (с цветовой температурой 4500 K)



а) с регулировкой цветовой температуры



б) без регулировки цветовой температуры

- 1 – Увеличение освещенности
- 2 – Уменьшение освещенности
- 3 – Кнопка вкл/выкл
- 4 – Уменьшение цветовой температуры

- 5 – Увеличение цветовой температуры
- 6 – Индикация освещенности
- 7 – Индикация вкл/выкл светильника
- 8 – Индикация цветовой температуры

Технические характеристики:

- Регулировка освещенности: 20-100%
- Цветовая температура: 3500-4500 K
- Радиус действия: не менее 550 мм
- Перемещение блоков освещения по высоте: не менее 550 мм

Масса: 20 кг (блок освещения – 0.2 кг)