

Светильник операционный Конвелар 1605 / 1607

ФСР 2008/03737

операционный, передвижной, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 60 / 140 кЛк, 5000К, аварийное питание

DIXION, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	60 / 140 кЛк
Цветовая температура	5000К
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	120-350 мм
Срок службы источника света	50000 ч

Функции

Аварийное питание	Да
-------------------	----

Дополнительные характеристики

Особенности:

- конструкция подвеса обеспечивает плавное движение блоков напольного (операционного) галогенового светильника, при этом его надежную фиксацию в любом положении;
- инновационная система мульти-зеркального отражения;
- минимальные потери интенсивности света Освещенность светового поля 60/140 кЛк;
- максимальный бестеневой эффект даже при частичном затенении световых лучей;
- инфракрасный светофильтр луча может отводить до 99% тепла, что снижает нагрев до минимума;
- резервная лампа освещения с автоматическим переключением менее чем через 0.3 сек.

Варианты осветительных блоков:

Конвелар 1605 (D 500) освещённостью 60 кЛк

Конвелар 1607 (D 700) освещённостью 140 кЛк