

Светильник операционный Конвелар 1660 / 1670

ФСР 2008/03737

операционный, потолочный, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 120 / 140 кЛк, 4250К, аварийное питание

DIXION, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	120 / 140 кЛк
Цветовая температура	4250К
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	150-300 мм
Срок службы источника света	50000 ч

Функции

Аварийное питание	Да
-------------------	----

Дополнительные характеристики

Особенности:

- конструкция подвеса обеспечивает плавное движение блоков светильника, при этом его надежную фиксацию в любом положении;
- инновационная система мульти-зеркального отражения;
- минимальные потери интенсивности света;
- освещенность светового поля 120/140 кЛк;
- максимальный бестеневой эффект даже при частичном затенении световых лучей;
- инфракрасный светофильтр луча может отводить до 99% тепла, что снижает нагрев до минимума;
- резервная лампа освещения с автоматическим переключением менее чем через 0.3 сек.

Существует два варианта осветительных блоков на 120кЛк и на 140кЛк:

Конвелар 1660 (D 620) освещённостью 120 кЛк

Конвелар 1670 (D 700) освещённостью 140 кЛк

Осветительный блок	D 700 (Convelar1670)	D 620 (Convelar1660)
Освещенность рабочего поля	140 кЛк	120 кЛк
Диаметр светового пятна	150-300 мм	150 мм и более
Глубина освещенности	700 мм	700 мм
Цветовая температура	не менее 4250 К	не менее 4250 К
Увеличение температуры рабочей области	Менее 10 °С	Менее 10 °С
Потребляемая мощность	150 Вт	150 Вт
Шарнирное плечо	1800 мм	1800 мм
Время включения резервной лампы	Менее 0,3 сек	Менее 0,3 сек
Число зеркал отражателя	3800	3200