

Светильник операционный Конвелар 1655 / 1675 / 1677

ФСР 2008/03737

операционный, потолочный, галогенный, куполов 2
шт., освещенность 60 / 120 / 140 кЛк, 4250К,
аварийное питание

DIXION, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	60 / 120 / 140 кЛк
Цветовая температура	4250К
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	150-300 мм
Срок службы источника света	50000 ч

Функции

Аварийное питание	Да
-------------------	----

Дополнительные характеристики

Особенности:

- конструкция подвеса обеспечивает плавное движение блоков светильника, при этом его надежную фиксацию в любом положении;
- инновационная система мульти-зеркального отражения;
- минимальные потери интенсивности света;
- освещенность светового поля каждого из блоков 60/120/140 кЛк;
- максимальный бестеневой эффект даже при частичном затенении световых лучей;
- инфракрасный светофильтр луча может отводить до 99% тепла, что снижает нагрев до минимума;
- резервная лампа освещения с автоматическим переключением менее чем через 0.3 сек.

Существует три варианта комбинаций осветительных блоков:

- Конвелар 1655 (D 500/ D 500) освещённостью 60 кЛк / 60 кЛк

- Конвелар 1675 (D 700/ D 500) освещённостью 140 кЛк / 60 кЛк
- Конвелар 1677 (D 700/ D 700) освещённостью 140 кЛк / 140 кЛк

Осветительный блок	D 700	D 500
Освещенность рабочего поля	140 кЛк	60 кЛк
Диаметр светового пятна	150-300 мм	120 мм и более
Глубина освещенности	700 мм	700 мм
Цветовая температура	не менее 4250 К	не менее 4250 К
Увеличение температуры рабочей области	Менее 10 °С	Менее 10 °С
Потребляемая мощность	150 Вт	150 Вт
Шарнирное плечо	1800 мм	1800 мм
Время включения резервной лампы	Менее 0,3 сек	Менее 0,3 сек
Число зеркал отражателя	3800	2250