

## Светильник медицинский Аксима-ПР-3

ФСР 2007/01215

операционный, передвижной, галогенный,  
освещенность 80 кЛк, аварийное питание,  
фокусировка

Аксима ООО, Россия



### Характеристики

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Тип                         | операционный     |
| Способ крепления            | передвижной      |
| Источник света              | галогенный       |
| Уровень освещенности        | 80 кЛк           |
| Диаметр светового поля      | 135-250 мм       |
| Срок службы источника света | 2000 ч           |
| Размер                      | 1050×560×1880 мм |

### Функции

|                   |    |
|-------------------|----|
| Аварийное питание | Да |
| Фокусировка       | Да |

### Дополнительные характеристики

#### Отличительные особенности:

- высокая освещенность светового поля;
- бестеневой эффект для сохранения оптимальной освещенности рабочего поля даже при частичном затенении световых лучей бригадой хирургов;
- эффект «холодного» света, предотвращающий нагрев рабочей зоны и головы хирурга;
- легкое перемещение блоков освещения, надежная фиксация в нужном положении;
- мобильность;
- легкоъемные стерилизуемые ручки фокусировки;
- высокие функциональные и эргономические показатели;
- тепло- и цветокорректирующие светофильтры;
- возможность комплектацией блоком автономного питания для питания светильников при отключении напряжения.