

Светильник медицинский Аксима-ПР-4

ФСР 2007/01215

операционный, передвижной, галогенный,
освещенность 60 кЛк, аварийное питание,
фокусировка

Аксима ООО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	галогенный
Уровень освещенности	60 кЛк
Диаметр светового поля	135-250 мм
Срок службы источника света	2000 ч
Размер	1150×560×1880 мм

Функции

Аварийное питание	Да
Фокусировка	Да

Дополнительные характеристики

Отличительные особенности:

- высокая освещенность светового поля;
- бестеневой эффект для сохранения оптимальной освещенности рабочего поля даже при частичном затенении световых лучей бригадой хирургов;
- эффект «холодного» света, предотвращающий нагрев рабочей зоны и головы хирурга;
- легкое перемещение блоков освещения, надежная фиксация в нужном положении;
- мобильность;
- легкоъемные стерилизуемые ручки фокусировки;
- высокие функциональные и эргономические показатели;
- тепло- и цветокорректирующие светофильтры;
- возможность комплектацией блоком автономного питания для питания светильников при отключении напряжения.