

Светильник медицинский Аксима-ПР-5

ФСР 2007/01215

смотровой, передвижной, галогенный, освещенность
40 кЛк

Аксима ООО, Россия



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	передвижной
Источник света	галогенный
Уровень освещенности	40 кЛк
Диаметр светового поля	-135 мм
Срок службы источника света	2000 ч

Дополнительные характеристики

Отличительные особенности:

- высокая освещенность светового поля;
- эффект «холодного» света, предотвращающий нагрев рабочей зоны и головы хирурга;
- легкое перемещение блоков освещения, надежная фиксация в нужном положении;
- высокая мобильность;
- высокие функциональные и эргономические показатели;
- тепло- и цветокорректирующие светофильтры;
- возможность комплектацией блоком автономного питания для питания светильников при отключении напряжения.